



CorePro lâmpada LED



CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8

Oferecendo uma iluminação de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, os LEDspots são a solução perfeita para iluminação direccionada e apresentam uma grande compatibilidade com transformadores. As lâmpadas LEDspot são compatíveis com a maioria dos equipamentos existentes com suporte GU10/MR16 GU5.3 e são concebidas para substituição de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDbulbs são compatíveis com instalações existentes com casquilho E27 e são concebidas para substituição de lâmpadas incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Ângulo do feixe (Nom.)	200 °
Fluxo Luminoso	806 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG1


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	8 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	70 mA
Potência equivalente	60 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V

CorePro lâmpada LED

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	A60 [A 60 mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh
Número de registo EPREL	391867
EyeComfort	Sim



Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8
Nome do produto completo	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8
Código do produto completo	871869970033100
Código de encomenda	70033100
N.º material (12NC)	929001234332
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699700331
Numerador – Embalagens por caixa exterior	8
EAN/UPC – Caso	8718699700348

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	60 mm	110 mm

Dados fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8


CorePro lâmpada LED

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8

