



Dicroicas LED GU10 versión estándar

LEDspot 70W AR111 827 100-240V 24D ND

Las LEDspots versión estándar y de vidrio son la opción perfecta para la iluminación focalizada y para obtener una luz cálida de estilo halógeno. Son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las LEDspots versión estándar y de vidrio son la solución perfecta para tus necesidades básicas de iluminación: brindan una luz encantadora y el rendimiento que esperas de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto


Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Base de casquillo	GU10 [GU10]	Power (Rated) (Nom)	9 W
Vida útil nominal (nom.)	25000 h	Corriente de lámpara (nom.)	100 mA
Ciclo de conmutación	50000X	Equivalente de potencia	70 W
Tipo técnico	9-70W	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. / s (nom.)	
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Factor de potencia (nom.)	0.85
Código de color	827 [CCT de 2,700 K]	Voltaje (nom.)	100-240 V
Ángulo de haz (nom.)	24°	Controles y regulación	
Flujo lumínico (nom.)	910 lm	Regulable	No
Intensidad luminosa (nom.)	3500 cd	Datos de producto	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Código de producto completo	871869657831500
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K	Nombre de producto del pedido	LEDspot 70W AR111 827 100-240V 24D ND
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	101,00 lm/W	EAN/UPC - Producto	8718696578315
Consistencia del color	<6	Código de pedido	929001235212
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80		
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		

Dicroicas LED GU10 versión estándar

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	929001235212

Peso neto (pieza)	0,160 kg
-------------------	----------


Plano de dimensiones



AR111 100-240V 9W-75W 2700K GU10 ND

Product	D	C
LEDspot 70W AR111 827 100-240V 24D ND	111 mm	65 mm

Datos fotométricos



© 2020 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 11

LEDSpot 70W GU10 AR111 827 24D ND

