



Dicroicas LED GU10 versión estándar

LEDspot 70W AR111 827 100-240V 24D ND

Las LEDspots versión estándar y de vidrio son la opción perfecta para la iluminación focalizada y para obtener una luz cálida de estilo halógeno. Son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las LEDspots versión estándar y de vidrio son la solución perfecta para tus necesidades básicas de iluminación: brindan una luz encantadora y el rendimiento que esperas de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nominal)	24 °
Flujo luminoso	910 lm
Intensidad lumínica (nominal)	3.500 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	101,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80

LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
---	------

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	9 W
Corriente de la lámpara (nominal)	100 mA
Equivalente en potencia en vatios	70 W
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	/ s
Factor de potencia (fracción)	0.85
Voltaje (nominal)	100-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	80 °C

Dicroicas LED GU10 versión estándar

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Forma del foco	AR111
----------------	-------

Aprobación y aplicación


Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh

Información del producto

Nombre del producto del pedido	LEDspot 70W AR111 827 100-240V 24D ND
--------------------------------	--


Nombre del producto completo	LEDspot 70W AR111 827 100-240V 24D ND
Full EOC	871869657831500
Código del pedido	929001235212
N.º de material (12NC)	929001235212
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696578315
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696578322

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDspot 70W AR111 827 100-240V 24D ND	111 mm	65 mm

Datos fotométricos



© 2023 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 11

Accent Lighting Spots - LEDspot 70W AR111 827 100-240V 24D ND

Dicroicas LED GU10 versión estándar

