



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D

De Master LEDspot LV AR111, met zijn nieuwe perfect-fit ontwerp, vervangt de meeste verlichting met een G53 lampvoet en is daarmee een echte renovatieoplossing. De lamp creëert een briljant visueel effect voor toepassingen in de detailhandel en horeca zoals winkels, showrooms en galerijen. Het hoogwaardige licht verfraait, accentueert en brengt de ware kleuren naar voren. De Master LEDspot LV AR111 heeft een lange levensduur met langdurig lumen- en kleurbehoud. De prachtig ontworpen lamp levert een goed gedefinieerde lichtbundel met een groot aantal bundelhoeken die passen bij uiteenlopende toepassingen. De Master LEDspot LV AR111 maakt gebruik van TransforMax. TransforMax is een door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een brede selectie van elektronische transformatoren (12V) garandeert. De lamp geeft verder een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met AR111 halogeenspots van 50 W, 75 W of 100 W.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G53 [G53]
Nominale levensduur	40.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	8 graden
Lichtstroom	580 lm
Lichtsterkte (nom.)	8.000 cd


Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	52,73 lm/W
Kleurconsistentie	<3
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	580 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	11 W

MASTER LEDspot LV AR111

Lampstroom (nom.)	1.300 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	12 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	AR111
Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Ja



Energieverbruik kWh/1.000 uur	13 kWh
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D
Volledige productnaam	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D
Full EOC	871869657835300
Bestelcode	57835300
Materiaalnr. (12NC)	929001244002
Lokale code	MSAR75W93008D
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696578353
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696578360

Maatschets



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D	111 mm	62 mm

Fotometrische gegevens



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D


MASTER LEDspot LV AR111

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D

