



Tubos LED Essential T5 Mains

CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I MX

Essential LEDtube T5 es una solución LED asequible que resulta adecuada para reemplazar las lámparas fluorescentes T5. Gracias a su diseño único, el tubo LED Philips Essential T5 Mains se puede instalar directamente en luminarias que funcionan con conexión de tensión de red. El producto brinda un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general, así como ahorros de energía instantáneos. Es una solución ecológica.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	G5 [G5]
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	50000X

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	840 [CCT de 4,000 K]
Flujo lumínico (nom.)	1850 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Potencia (nominal)	16 W
Corriente de lámpara (máx.)	175 mA
Corriente de lámpara (mín.)	70 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.92
Voltaje (nom.)	100-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	70 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Datos técnicos de la luz	
Longitud de producto	1200 mm

Tubos LED Essential T5 Mains

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A+

Datos de producto

Código de producto completo 871869666752100
Nombre de producto del pedido CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I MX
EAN/UPC - Producto 8718696667521

Código de pedido 929001275212


Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 20

N.º de material (12NC) 929001275212

Peso neto (pieza) 0,162 kg

Plano de dimensiones



TLED 100-240V 16-28W 4000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I MX	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

