



MASTER tubo LED EM/230V T8



MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su diseño único crea un aspecto visual perfectamente uniforme, que no puede distinguirse del fluorescente tradicional. Estos tubos LED T8 son la elección adecuada para un rendimiento absoluto y están diseñados para soportar las condiciones cotidianas. Un ahorro sin igual gracias al bajo consumo energético y una vida útil excepcionalmente larga garantizan que este tubo supere cualquier aplicación exigente.

Advertencias y seguridad

• -

Datos del producto

Información general			
Base del casquillo	G13 ROT	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	131 lm/W
Vida útil nominal	75.000 hora(s)	Consistencia del color	<6
Ciclo de encendido/apagado	200.000	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Lighting Technology	LED	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Referencia de medición de flujo	Sphere	Valor de parpadeo (PstLM)	0,5
Marca CE	Sí	Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,2
Conforme con EU RoHS	Sí	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Ángulo de haz (nom.)	160 °	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Flujo luminoso	1.575 lm	Consumo de energía	12 W
Designación de color	Blanco frío (CW)	Corriente de lámpara (máx.)	60 mA
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K	Corriente de lámpara (mín.)	50 mA
		Hora de inicio (nom.)	0,5 s

MASTER tubo LED EM/230V T8

Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	30 W
Corriente de irrupción en la red eléctrica	8
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica	90
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin casquillo comp.	125
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con casquillo comp.	15
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica	150
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin casquillo comp.	200
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con casquillo comp.	25

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Temperatura máxima (nom.)	50 °C

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa


Acabado de la bombilla	Mate
------------------------	------

Material de bombilla	Plástico
Forma de la bombilla	T8
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de conformidad	Conformidad con RoHS TUV Certificado CE Certificado KEMA
Consumo energético kWh/1000 h	12 kWh
Número de registro EPREL	1206963

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
Nombre completo del producto	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
Full EOC	871869668708600
Código de pedido	68708600
Código 12NC	929001298402
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696687086
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696687093

Plano de dimensiones




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm

MASTER tubo LED EM/230V T8


Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

Vida útil




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

MASTER tubo LED EM/230V T8

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

