



MASTER LEDtube EM/ Mains



MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto LED trubice T8 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, zvládnou tyto trubice všechny náročné aplikace.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKA: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla libovolné instalace využívající tyto světelné zdroje určí konstrukce instalace.

Údaje o produktu

Obecné informace		Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	
Patice krytky	G13 ROT	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	125 lm/W
Nominální životnost	75 000 h	Konzistence barev	<6
Cyklus zapnutí	200 000	Index podání barev (CRI)	83
Lighting Technology	LED	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Referenční měření toku	Sphere	Hodnota blikání (PstLM)	0,5
Značka CE	Ano	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,2
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 stupňů	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok	1 000 lm	Spotřeba energie	8 W
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Proud zdroje (max.)	42 mA

MASTER LEDtube EM/Mains

Proud zdroje (min.)	36 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinník (zlomek)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Náběhový proud v síti	7
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – síť	105
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru	125
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem	30
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – síť	170
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru	290
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem	49
Kompatibilita předřadníku	EM/Síť

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C
Maximální teplota (jmen.)	50 °C

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
--------------------------	-------

Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	600 mm
Tvar žárovky	T8


Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS TUV Značka CE Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1571691

Označení a balení


Objednací název produktu	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8
Celý název výrobku	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8
Full EOC	871869669747400
Objednací kód	69747400
Číslo materiálu (12NC)	929001307002
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696697474
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696697481

Rozměrové výkresy




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm


Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8

Životnost





Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8

