



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

Com o seu design robusto e feixe de luz branca quente, estas lâmpadas PAR da nova geração são ideais para a iluminação geral e a iluminação de acentuação na indústria hoteleira. São especialmente adequadas para áreas públicas como entradas, corredores, escadas, em que a luz está sempre acesa. Compatível com equipamentos existentes com um casquilho E27 e concebido para substituição directa de lâmpadas de halógeno de 75W, o MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 possibilita enormes poupanças de energia e minimiza o custo de manutenção sem redução de brilho. A versão de exterior com classificação IP44 da lâmpada PAR 38 é uma das poucas alternativas de poupança de energia às lâmpadas de exterior PAR38 incandescentes disponíveis actualmente.


Dados do produto

Informações gerais		LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	
Casquilho	E27 [E27]	70 %	
Vida útil nominal	25.000 h	Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	
Ciclo de comutação	25.000	515 lm	
Tecnologia de iluminação	LED	Funcionamento e características elétricas	
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Frequência de linha	50 Hz
Caraterísticas técnicas da luz		Frequência de entrada	50 Hz
Código da cor	830 [CCT of 3000K]	Consumo de Energia	6 W
Ângulo do feixe (Nom.)	40 °	Corrente de lâmpada (Nom.)	32 mA
Fluxo Luminoso	515 lm	Potência equivalente	50 W
Intensidade luminosa (Nom.)	800 cd	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Designação da cor	Branco (WH)	Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Temperatura de cor correlacionada	3000 K	Fator de potência (Fração)	0.85
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	89,17 lm/W	Tensão (Nom.)	220-240 V
Consistência da cor	<6	Temperatura	
Color rendering index (CRI)	80	T-máxima na caixa (Nom)	80 °C


MASTER LEDspot PAR

Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	PAR20 [PAR 2,5 polegadas/63 mm]
Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D
	40D

Desenho dimensional




Dados fotométricos



Nome do produto completo	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D
Código do produto completo	871869671372300
Código de encomenda	71372300
N.º material (12NC)	929001317802
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696713723
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8718696713730

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	64 mm	85 mm




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D


MASTER LEDspot PAR

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

