



MASTER LEDspot PAR Hochvolt- Reflektorlampen

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Flure, Auffahrten, Lobbys – an Orten, wo dauerhaft Licht gebraucht wird, ist MASTER LED PAR die ideale Lösung. Sie ist besonders leistungsstark und langlebig, spendet gleichmäßig warmweißes Licht und verbraucht dabei bis zu 80% weniger Energie als Standard-HV-Halogen-Reflektorlampen.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Nur in offenen/belüfteten Leuchten im Innenbereich verwenden (PAR 20, PAR 30S, PAR 38), PAR 38 geeignet für Außenverwendung dank IP65

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	E27 [E27]	Lichtstärke (Nom)	3.500 cd
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Schaltzyklus	25.000	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	83,16 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	740 lm
Lichttechnische Daten			
Farbcode	827 [CCT of 2700K]		
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 Grad		
Lichtstrom	740 lm		

MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Energieverbrauch	9,5 W
Lampenstrom (Nom)	48 mA
Äquivalente Leistung	75 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.85
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	PAR30S [PAR 3,75 Zoll/95 mm, kurz]
------------	------------------------------------


Genehmigung und Anwendung

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdaten



Bestell-Produktname	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D
Gesamt-Produktcode	871869671380800
Bestellcode	71380800
Material-Nr. (12NC)	929001322902
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696713808
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718696713815

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Photometrische Daten



Accent Lighting Spots – MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Light Distribution Diagram – MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D


MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827
PAR30S 25D

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S
25D

