



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Az robusztus kialakítású, meleg fehér fényt kibocsátó, új generációs PAR lámpák ideálisak általános- és kiemelő világításra a vendéglátóiparban. Szabályozható és nem szabályozható fényerejű változatban is kaphatók. Különösen alkalmasak közösségi területek, például előterek, folyosók és lépcsőházak világítására, ahol folyamatos megvilágításra van szükség. A MASTER LEDspot PAR lámpák az E27 foglalattal rendelkező lámpatestekkel kompatibilisek, a hagyományos izzók és halogénlámpák helyettesítésére szolgálnak. A fényerő csökkenése nélkül képesek nagy mértékű energiaköltség-megtakarítást biztosítani és a karbantartási költségeket jelentősen csökkenteni. A PAR38 lámpa IP44 besorolással rendelkező kültéri változata egyike annak a néhány energiatakarékos alternatívának, amelyek a PAR38 kültéri izzólámpák kiváltására alkalmasak. A szabályozható fényerejű PAR20 a hagyományos szpotlámpák tökéletes helyettesítője.

Termék adatok


Általános információ			
Fejelés - foglalat	E27 [E27]	Színkonzisztencia	<6
Névleges élettartam	25 000 h	Színvisszaadási index (CRI)	80
Kapcsolási ciklus	25 000	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Lighting Technology	LED	Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	740 lm
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen	Működtetés és elektronika	
Technikai adatok		Hálózati frekvencia	50 Hz
Színkód	827 [CCT of 2700K]	Bemeneti frekvencia	50 Hz
Sugárzási szög (névleges)	25 fok	Teljesítményfelvétel	9,5 W
Fényáram	740 lm	Fényforrás árama (névleges)	48 mA
Fényerősség (névleges)	3 500 cd	Teljesítmény-egyenérték	75 W
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)	Indulási idő (névleges)	0,5 s
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K	Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	83,16 lm/W	Teljesítménytényező (tört)	0,85

MASTER LEDspot PAR

Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	80 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	PAR30S [PAR 3,75 hüvelyk/95 mm, rövid]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Megfelel kiemelő világításhoz	Igen
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	10 kWh
EyeComfort	Igen


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D
Teljes terméknev	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D
Full EOC	871869671380800
Rendelési kód	71380800
Cikkszám (12NC)	929001322902
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696713808
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696713815

Méretezett rajza



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D


MASTER LEDspot PAR

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827
PAR30S 25D

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S
25D

