



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Az robusztus kialakítású, meleg fehér fényt kibocsátó, új generációs PAR lámpák ideálisak általános- és kiemelő világításra a vendéglátóiparban. Szabályozható és nem szabályozható fényerejű változatban is kaphatók. Különösen alkalmasak közösségi területek, például előterek, folyosók és lépcsőházak világítására, ahol folyamatos megvilágításra van szükség. A MASTER LEDspot PAR lámpák az E27 foglalattal rendelkező lámpatestekkel kompatibilisek, a hagyományos izzók és halogénlámpák helyettesítésére szolgálnak. A fényerő csökkenése nélkül képesek nagy mértékű energiaköltség-megtakarítást biztosítani és a karbantartási költségeket jelentősen csökkenteni. A PAR38 lámpa IP44 besorolással rendelkező kültéri változata egyike annak a néhány energiatakarékos alternatívának, amelyek a PAR38 kültéri izzó lámpák kiváltására alkalmasak. A szabályozható fényerejű PAR20 a hagyományos szpotlámpák tökéletes helyettesítője.

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés - foglalat	E27 [E27]
Névleges élettartam	25 000 h
Kapcsolási ciklus	25 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	25 fok
Fényáram	820 lm
Fényerősség (névleges)	3 500 cd
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	92.63 lm/W

Szinkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	820 lm


Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	9,5 W
Fényforrás árama (névleges)	48 mA
Teljesítmény-egyenérték	75 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.85

MASTER LEDspot PAR

Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	80 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	PAR30S [PAR 3,75 hüvelyk/95 mm, rövid]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Megfelel kiemelő világításhoz	Igen
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	10 kWh
EyeComfort	Igen


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
Teljes terméknév	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
Full EOC	871869671384600
Rendelési kód	71384600
Cikkszám (12NC)	929001323002
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696713846
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696713853

Méretezett rajza



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Fotometriai adatok




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D


MASTER LEDspot PAR

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

