



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D

Con un diseño sólido y un haz de luz blanco cálido, esta nueva generación de lámparas PAR es ideal para iluminación general e iluminación focalizada en la industria de la hotelería. Están disponibles las versiones con y sin atenuación. Están especialmente diseñadas para espacios públicos, como vestíbulos, pasillos y huecos de escaleras, donde la luz está siempre encendida.

### Datos del producto


|                                                 |                    |                                                        |  |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--|
| <b>Información general</b>                      |                    | <b>Consumo de energía</b>                              |  |
| Tapa-base                                       | E27 [E27]          | 9 W                                                    |  |
| Vida útil nominal                               | 25.000 hora(s)     | <b>Corriente de la lámpara (nominal)</b>               |  |
| Ciclo del interruptor                           | 25.000             | 48 mA                                                  |  |
| Lighting Technology                             | LED                | <b>Equivalente en potencia en vatios</b>               |  |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE          | Sí                 | 70 W                                                   |  |
| <b>Información técnica sobre la luz</b>         |                    | <b>Tiempo de inicio (nominal)</b>                      |  |
| Código de color                                 | 927                | 0,5 s                                                  |  |
| Ángulo de haz (nominal)                         | 25 °               | <b>Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz</b> |  |
| Flujo luminoso                                  | 630 lm             | 0,5 s                                                  |  |
| Intensidad lumínica (nominal)                   | 3.000 cd           | <b>Factor de potencia (fracción)</b>                   |  |
| Designación de color                            | Blanco cálido (WW) | 0,85                                                   |  |
| Temperatura de color correlacionada             | 2700 K             | <b>Voltaje (nominal)</b>                               |  |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)          | 66,32 lm/W         | 220-240 V                                              |  |
| Consistencia de color                           | < 6                | <b>Temperatura</b>                                     |  |
| Índice de producción de color (IRC)             | 90                 | <b>T° estuche máxima (nominal)</b>                     |  |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 %               | 80 °C                                                  |  |
| <b>Operación y aspectos eléctricos</b>          |                    | <b>Controles y atenuación</b>                          |  |
| Frecuencia de línea                             | 50 to 60 Hz        | <b>Regulable</b>                                       |  |
| Frecuencia de entrada                           | 50 a 60 Hz         | Sí                                                     |  |
|                                                 |                    | <b>Mecánica y carcasa</b>                              |  |
|                                                 |                    | <b>Forma del foco</b>                                  |  |
|                                                 |                    | PAR30S [PAR 3.75 in/95 mm corto]                       |  |
|                                                 |                    | <b>Aprobación y aplicación</b>                         |  |
|                                                 |                    | <b>Apto para iluminación acentuada</b>                 |  |
|                                                 |                    | Sí                                                     |  |
|                                                 |                    | <b>Consumo de energía kWh/1000 h</b>                   |  |
|                                                 |                    | 9 kWh                                                  |  |

# MASTER LEDspot PAR

| Información del producto       |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Nombre del producto del pedido | MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D |
| Nombre del producto completo   | MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D |
| Full EOC                       | 871869671412600                        |
| Código del pedido              | 929001323108                           |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| N.º de material (12NC)               | 929001323108  |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1             |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8718696714126 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 6             |
| EAN/UPC - Caja                       | 8718696714133 |

## Plano de dimensiones



| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D | 95 mm | 86 mm |

