

MASTER LEDspot LV

MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D

MASTER LEDspot LV -lamppu antaa lämpimän valkoista, halogeenilampun kaltaista valoa. Tämä tekee siitä ihanteellisen jälkiasennusratkaisun kohde- ja yleisvalaistukseen mm. hotelleihin ja ravintoloihin. Lamppu sopii erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten vastaanottoihin, auloihin, käytäviin, portaikkoihin tai wc-tiloihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot LV -lampusta on saatavana eri valonjakoja, jotka antavat selkeästi määritellyn valokeilan. Koska lampun valo ei sisällä UV- tai infrapunasäteilyä, sopii se hyvin myös lämpöherkkien kohteiden valaisemiseen (ruoka, orgaaniset materiaalit, maalaukset jne.). Patentoitu, älykäs virtalähde mahdollistaa yhteensopivuuden nykyisten elektromagneettisten ja elektronisten halogeenimuuntajien kanssa. Himmennettävät versiot mahdollistavat lisäsäästöt ja auttavat luomaan halutun tunnelman.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöympäristön lämpötila välillä -20...+45 °C
- Sopii käytettäväksi vain kuivisssa tiloissa ja useimmissa valaisimissa, joissa on lampunpidin, joka tarjoaa riittävästi vapaata tilaa (vähintään 10 mm vapaata tilaa)
- Ei sovellu käytettäväksi hätä- tai poistumisvalaistukseen

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	36 °

Valovirta	490 lm
Valovoima (nim.)	1 100 cd
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	89,09 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	490 lm

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER LEDspot LV

Käyttö- ja sähkötiedot	
Viivatiheys	- Hz
Syöttötaajuus	- Hz
Virrankulutus	5,5 W
Lampun virta (nim.)	630 mA
Vastaa teholtaan	35 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.8
Jännite (nim.)	ac Electronic 12 V

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	95 °C


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	MR16 [2 tuumaa / 50 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh
EyeComfort	Kyllä


Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D
Koko tuotenimi	MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D
Full EOC	871869670827900
Paikallisen koodin kuvaus	4720229
Tilauskoodi	70827900
Tuotekoodi (12NC)	929001326102
Paikallinen koodi	4720229
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696708279
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696708286

Mittapiirros




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D	50,5 mm	45 mm

Valonjakotiedot



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


MASTER LEDspot LV

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.