



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W840

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Données du produit

Caractéristiques générales

Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Application principale	Industrie
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	200000X
B50L70	30000 h

Photométries et Colorimétries

Code couleur	840 [CCT de 4000K]
Flux lumineux (nom.)	800 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	800 lm
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
--------------------	------------

Puissance (valeur nominale)	8 W
Courant lampe (nom.)	38 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	40 °C

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux des ampoules	Glass
------------------------	-------


CorePro LEDtube EM/Mains

Longueur du produit	600 mm
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869671103300

Désignation Produit	CorePro LEDtube 600mm 8W840
Code barre produit (EAN)	8718696711033
Code de commande	71103300
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001338602
Poids net (pièce)	0,120 kg

Mises en garde et sécurité


Schéma dimensionnel




TLED 2ft 8-18W 800lm 4000K G13 Ess-Corep

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Données photométriques




LEDtube 600mm 8W G13 840 800lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Données photométriques




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Durée de vie



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

