



LED PAR30 S/L

12PAR30S/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM

Los focos Philips LED con un haz de óptica única brindan un haz libre de sombras con ángulos de haz de 15 y 45 grados para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	40,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	940 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	25 °
Flujo luminoso	950 lm
Intensidad lumínica (nominal)	4,800 cd
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75.00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	95
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	12 W
Corriente de la lámpara (nominal)	120 mA

Equivalente en potencia en vatios	75 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C


Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Material del foco	Plástico
Forma del foco	PAR30S [PAR 3.75 in/95 mm corto]


Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Certificaciones Energy	Energy Star

LED PAR30 S/L

Lifetime



Life Expectancy Diagram - 12PAR30S/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM



Lumen Maintenance Diagram - 12PAR30S/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM

