



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D

Rozwiązanie MASTER LEDspot LV ExpertColor umożliwia stworzenie ciepłej i przyjaznej atmosfery w hotelach, domach i restauracjach. Jest to możliwe dzięki niestandardowemu spektrum barw, wysokiemu współczynnikowi CRI i funkcji głębokiego ściemniania. Rezultatem są wyjątkowe wrażenia. Ponadto innowacyjna konstrukcja z soczewką bez wykończenia będzie pasować do dowolnego wnętrza dzięki oszczędnemu wzornictwu. Można też skorzystać z pełnej gamy produktów ExpertColor zawierającej lampy LEDspot MV i LEDspot Par.


Dane produktu

Informacje ogólne		Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]	410 lm	
Nominalny okres eksploatacji	40 000 h		
Cykl Przelączania	50 000		
Lighting Technology	LED		
Zgodność z normą UE RoHS	Tak		
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	927	Częstotliwość linii	- Hz
Kąt rozsyłu światła (Nom)	10 °	Częstotliwość wejściowa	- Hz
Strumień Świetlny	410 lm	Zużycie energii	6,5 W
Światłość (Nom)	4 600 cd	Lamp Current (Nom)	800 mA
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Równoważna moc w watach	35 W
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	63,00 lm/W	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Jednorodność barw	<3	Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	97	Napięcie (Nom)	ac electronic 12 V
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Temperatura	
		Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	90 °C


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	MR16 [2 cale/50 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D

Pełna nazwa produktu	MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D
Full EOC	871869673871900
Kod zamówienia	73871900
Materiał Nr (12NC)	929001341702
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696738719
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696738726


Product	D	C
MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D	51 mm	46 mm



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D

