



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D

MASTER LEDspot LV ExpertColor ger en varm och behaglig ljusmiljö för sjukhus, bostäder och restauranger. Den skapar en miljö med överlägsen belysning som har ett anpassat spektrum, högt CRI-värde och funktion för djup ljusreglering. Resultatet? En vacker belysning. Den innovativa, listlösa linsdesignen passar nästan all inredning med sitt avskalade och snygga utseende. Dessutom kan du använda dig av hela ExpertColor-serien, som också innefattar lamporna LEDspot MV och LEDspot Par.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU5.3 [GU5.3]
Nominell livslängd (nom)	40000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	6.5-35W
Ljusteknik	
Färgkod	927
Spridningsvinkel (nom)	24 °
Ljusflöde (nom)	420 lm
Ljusstyrka (nom)	2200 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	64,62 lm/W
Färgbeständighet	<3
Färgåtergivningindex (nom)	97


LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	420 lm
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Lampström (nom)	800 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.7
Spänning (nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	90 °C

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869673877100

Beställningsproduktnamn	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D
EAN/UPC – Produkt	8718696738771
Beställningsnummer	73877100
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001342002
Nettovikt (stycke)	0,034 kg


Måttskiss




MR16 12V 6.5-42W 420lm 25D 2700K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	51 mm	46 mm

Fotometriska data




PAR38 120V 17-90W 1150lm 8D 2700K E26 D



MR16 12V 6.5-42W 420lm 25D 2700K GU5.3 D



MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometriska data



LEDspots MR16 7W 927 430lm 25D

Livslängd



LEDspots MR16 7W

LEDspots MR16 7W

