



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor cria um ambiente acolhedor e confortável para áreas de hotelaria, residenciais e restaurantes. Cria um ambiente impressionante de iluminação superior com um espectro personalizado, CRI elevado e funcionalidade de regulação profunda. O resultado? Uma belíssima experiência de iluminação. Além disso, o design da lente inovador, sem margens, adequa-se a praticamente qualquer decoração de interiores com o seu visual impecável e cuidado. E pode ainda tirar partido da família completa ExpertColor, que também inclui lâmpadas LEDspot MV e LEDspot Par.


Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU5.3 [GU5.3]
Vida útil nominal (Nom.)	40000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	6.5-35W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	940 [CCT de 4000 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	460 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	1400 cd
Designação da cor	Cool White (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	70,77 lm/W
Consistência da cor	<3

Índice de restituição cromática (Nom.)	97
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90°	460 lm
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	800 mA
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,7
Tensão (Nom.)	ac electronic 12 V


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Dados fotométricos




LEDspots MR16 7W 4000K

Vida útil



LEDspots MR16 7W



LEDspots MR16 7W

