



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

Com o seu design robusto e feixe de luz branca quente, estas lâmpadas PAR da nova geração são ideais para a iluminação geral e a iluminação de acentuação na indústria hoteleira. São especialmente adequadas para áreas públicas como entradas, corredores, escadas, em que a luz está sempre acesa. Compatível com equipamentos existentes com um casquilho E27 e concebido para substituição directa de lâmpadas de halógeno de 75W, o MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 possibilita enormes poupanças de energia e minimiza o custo de manutenção sem redução de brilho. A versão de exterior com classificação IP44 da lâmpada PAR 38 é uma das poucas alternativas de poupança de energia às lâmpadas de exterior PAR38 incandescentes disponíveis actualmente.


Dados do produto

Informações gerais		LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)		70 %
Casquilho	E27 [E27]	Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)		760 lm
Vida útil nominal	25.000 h	Funcionamento e caraterísticas elétricas		
Ciclo de comutação	25.000			
Tecnologia de iluminação	LED			
Em conformidade com RoHS da UE	Sim			
Caraterísticas técnicas da luz				
Código da cor	830 [CCT of 3000K]	Frequência de linha		50 Hz
Ângulo do feixe (Nom.)	25 °	Frequência de entrada		50 Hz
Fluxo Luminoso	760 lm	Consumo de Energia		9,5 W
Intensidade luminosa (Nom.)	3.500 cd	Corrente de lâmpada (Nom.)		48 mA
Designação da cor	Branco (WH)	Potência equivalente		75 W
Temperatura de cor correlacionada	3000 K	Tempo de arranque (Nom.)		0,5 s
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	85,26 lm/W	Tempo de aquecimento até 60% de luz		0,5 s
Consistência da cor	<6	Fator de potência (Fração)		0.85
Color rendering index (CRI)	80	Tensão (Nom.)		220-240 V
Temperatura				
		T-máxima na caixa (Nom)		80 °C


MASTER LEDspot PAR

Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	PAR30S [PAR 3,75 polegadas/95 mm curto]
Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	10 kWh
EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

Desenho dimensional



Dados fotométricos




General Information 44 Photo Lighting 8.1 Page 17

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

Nome do produto completo	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D
Código do produto completo	871869671390700
Código de encomenda	71390700
N.º material (12NC)	929001342902
Numerador - Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696713907
Numerador - Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC - Caso	8718696713914


Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	95 mm	86 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D


MASTER LEDspot PAR

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

