Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 %. Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen
- Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	250 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	113,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	2,2 W
Lampenstrom (Nom)	21 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	36 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	P45 [P 45 mm]

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387385
EyeComfort	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR
Gesamt-Produktcode	871869670645900
Bestellcode	70645900
Material-Nr. (12NC)	929001345602
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696706459
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696706466

Abmessungsskizzen

Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	45 mm	78 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.