



MASTER LEDspot ExpertColor MV



MASTER LED ExpertColor 3.9–35W GU10 927 25D

MASTER LEDspot ExpertColor skaber en varm og behagelig atmosfære på hoteller, restauranter og i boliger. De giver en overlegen belysning, der har et tilpasset spektrum, høj CRI og kraftig dæmpningsfunktion. Dens innovative linse uden trim er desuden velegnet til stort set enhver indendørs indretning med sit stilrene og pæne udseende. Derudover kan du med MASTER LEDspot ExpertColor drage fordel af hele ExpertColor serien, som også inkluderer LEDspot MR16, LEDspot AR111 og LEDspot PAR lyskilder. MASTER LEDspot ExpertColor leverer enorme energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostninger uden at gå på kompromis med lyskvalitet og levetid, hvilket gør det muligt for bolig- og virksomhedsejere at opnå et afkast af deres investering inden for en kort tidsperiode.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GU10 [GU10]
Normeret levetid	40.000 t
Skiftedyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	927
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysstrøm	265 lm
Lysstyrke (nom.)	700 cd
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)

Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	67,95 lm/W
Farveensartethed	<3
Farvegengivelsesindeks (CRI)	97
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	265 lm
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3,9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	22 mA

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,8
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------


Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
--------------	---------------------------


Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	G
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	544215

Målskitse



Fotometriske data




EyeComfort	Ja
------------	----

Produktdata

Ordreprodukt navn	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D
Det fulde produkt navn	MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D
Full EOC	871869670749400
Beskrivelse af lokal kode	2057807364
Ordrekode	70749400
Materialenr. (12NC)	929001346402
Lokal ordrekode	2057807364
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696707494
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696707500

Product	D	C
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	50 mm	54 mm




Accent Lighting Spots – MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D

Spectral Power Distribution Colour – MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D


MASTER LEDspot ExpertColor MV

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D

