



MASTER LEDspot ExpertColor MV



MASTER LED ExpertColor 3.9–35W GU10 930 25D

MASTER LEDspot ExpertColor skaber en varm og behagelig atmosfære på hoteller, restauranter og i boliger. De giver en overlegen belysning, der har et tilpasset spektrum, høj CRI og kraftig dæmpningsfunktion. Dens innovative linse uden trim er desuden velegnet til stort set enhver indendørs indretning med sit stilrene og pæne udseende. Derudover kan du med MASTER LEDspot ExpertColor drage fordel af hele ExpertColor serien, som også inkluderer LEDspot MR16, LEDspot AR111 og LEDspot PAR lyskilder. MASTER LEDspot ExpertColor leverer enorme energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostninger uden at gå på kompromis med lyskvalitet og levetid, hvilket gør det muligt for bolig- og virksomhedsejere at opnå et afkast af deres investering inden for en kort tidsperiode.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GU10
Normeret levetid	40.000 t
Skiftedyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysstrøm	280 lm
Lysstyrke (nom.)	750 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)

Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	71,00 lm/W
Farveensartethed	<3
Farvegengivelsesindeks (CRI)	97
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	280 lm
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3,9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	22 mA

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.8
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
--------------	---------------------------

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	G
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	391828

EyeComfort	Ja
------------	----

Produktdata



Ordreproduktnavn	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D
Det fulde produktnavn	MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D
Full EOC	871869670751700
Beskrivelse af lokal kode	2057807380
Ordrekode	70751700
Materialenr. (12NC)	929001346502
Lokal ordrekode	2057807380
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696707517
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696707524

Målskitse



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	50 mm	54 mm

Fotometriske data




Accent Lighting Spots – MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

Spectral Power Distribution Colour – MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D


MASTER LEDspot ExpertColor MV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

