



Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU10 IRC 97 DIM

MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D


La MASTER LEDspot GU10 ExpertColor offre un éclairage exceptionnel et une restitution authentique des couleurs avec son IRC proche de la perfection (IRC 97). Développé pour la mise en valeur des objets et des espaces, ce spot d'accentuation est idéal pour les magasins, hôtels, salles d'exposition, musées, galeries d'art et restaurants. L'ExpertColor reste le choix optimal pour un usage professionnel intensif grâce à sa longue durée de vie de 40 000 H. Dimmable avec une grande finesse de gradation, vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse pour créer l'atmosphère souhaitée tout en optimisant les coûts énergétiques.

Données du produit

Informations générales		Désignation de la couleur	
Culot	GU10 [GU10]	Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Durée de vie nominale	40 000 h	Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Efficacité lumineuse (nominale)	71 lm/W
Type de lampe	LED	Cohérence des couleurs	<3
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Indice de rendu de couleur (IRC)	97
Marquage CE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Conforme à RoHS	Oui	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	280 lm
Données techniques de l'éclairage		Valeur de scintillement (PstLM)	1
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Flux lumineux	280 lm	Fonctionnement et électricité	
Intensité lumineuse (nom.)	560 cd	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz


Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU10 IRC 97 DIM

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D

