



MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D

MASTER LEDspot MV ExpertColor ger en varm och behaglig ljusmiljö för sjukhus, bostäder och restauranger. Den skapar en atmosfär med överlägsen belysning som har ett anpassat spektrum, högt CRI-värde och funktion för ljusreglering. Resultatet? En vacker belysningsupplevelse. Den innovativa, listlösa linsdesignen passar nästan all inredning med sitt avskalade och snygga utseende. Dessutom kan du använda dig av hela ExpertColor-serien, som också innefattar lamporna LEDspot LV och LEDspot Par.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10 [GU10]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	40000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	5.5-50W
Ljusteknik	
Färgkod	927
Spridningsvinkel (nom)	25 °
Ljusflöde (nom)	355 lm
Ljusstyrka (nom)	1000 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	64,55 lm/W
Färgbeständighet	<3

Färgåtergivningsindex (nom)	97
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	355 lm
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lampström (nom)	30 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,8
Spänning (nom)	220-240 V

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C


Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh

Produktdata	
Fullständig produktkod	871869670761600

Beställningsproduktnamn	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D
EAN/UPC – Produkt	8718696707616
Beställningsnummer	70761600
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001347002
Nettovikt (stycke)	0,038 kg


Måttskiss




GU10 230V5.5W-50W345lm25D 2700K GU10 Dim

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50 mm	54 mm

Fotometriska data



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 25D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 25D

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Fotometriska data



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 25D

Livslängd



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D

