



Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU10 IRC 97 DIM

MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D

La MASTER LEDspot GU10 ExpertColor offre un éclairage exceptionnel et une restitution authentique des couleurs avec son IRC proche de la perfection (IRC 97). Développé pour la mise en valeur des objets et des espaces, ce spot d'accentuation est idéal pour les magasins, hôtels, salles d'exposition, musées, galeries d'art et restaurants. L'ExpertColor reste le choix optimal pour un usage professionnel intensif grâce à sa longue durée de vie de 40 000 H. Dimmable avec une grande finesse de gradation, vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse pour créer l'atmosphère souhaitée tout en optimisant les coûts énergétiques.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	GU10 [GU10]	Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Marquage CE	Oui	Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Durée de vie nominale	40 000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	68,00 lm/W
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Cohérence des couleurs	<3
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	97
Conforme à RoHS	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	375 lm
Données techniques de l'éclairage		Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Angle du faisceau (nom.)	25 degré(s)	Consommation électrique	5,5 W
Flux lumineux	375 lm	Courant lampe (nom.)	30 mA
Intensité lumineuse (nom.)	1 000 cd	Puissance équivalente	50 W

Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU10 IRC 97 DIM

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	80 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	G
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391832
EyeComfort	Oui

Données du produit



Code EOC	871869670763000
Nom du produit de la commande	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D
Code de commande	70763000
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001347102
Nom de produit complet	MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696707647

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	50 mm	54 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D


Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU10 IRC 97 DIM

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D

