



MASTER LEDspot GU10 ExpertColor

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D

Der beste und schönste LEDspot für den Profi: Der MASTER LEDspot ExpertColor ist ideal für den 24/7 Betrieb dank seiner langen Nutzlebensdauer von 40.000 Stunden geeignet. Der MASTER LEDspot ExpertColor schafft zudem ein warmes und komfortables Ambiente im Gastgewerbe, Eigenheim und Restaurant. Es erreicht dieses Ambiente durch ein angepasstes Farbspektrum, welches dem von Halogen ähnlich ist, einen hohem Farbwiedergabeindex sowie leistungsstarker Dimmfunktion. Das Ergebnis? Ein wundervolles Beleuchtungserlebnis. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Socket	GU10 [GU10]	Nennlichtausbeute (Nom)	64,55 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<3
Nennlebensdauer (Nom)	40000 h	Farbwiedergabeindex (Nom.)	97
Schaltzyklus	50000X	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Technischer Typ	5.5-50W	Lichtstrom im 90° Winkel	355 lm
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	927	Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °	Lampenstrom (Nom)	30 mA
Lichtstrom (Nom)	355 lm	Äquivalente Leistung	50 W
Lichtstärke (Nom)	800 cd	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K		


MASTER LEDspot GU10 ExpertColor

Leistungsfaktor (Nom)	0.8
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	80 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869670767800
Bestell-Produktname	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696707678
Bestellcode	70767800
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001347302
Nettogewicht (Einzelteil)	0,038 kg



Abmessungsskizzen



GU10 230V5.5W-50W345lm40D 2700K GU10 Dim

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Photometrische Daten




MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 36D

MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 36D


MASTER LEDspot GU10 ExpertColor

Photometrische Daten




MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 36D

Lebensdauer



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D

