



# MASTER LEDspot MV

## MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

Med sitt varma, halogenliknande accentljus är MASTER LEDspot MV idealisk för spotbelysning i bostäder och inom hotell- och restaurangbranschen. Tack vare dess höga CRI-värde skapas naturligare färger och en mysig och behaglig belysning. Den framhäver även skyltningsvaror i butiker. Denna LEDspot har glasspotsens välbekanta utseende och känsla i kombination med LED-teknik med hög prestanda. Ljusregleringsfunktionen gör det möjligt att skapa önskad atmosfär och den fungerar med en mängd olika dimringsenheter.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10 [ GU10]
Nominell livslängd (nom)	25000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	3.7-35W
Ljusteknik	
Färgkod	927
Spridningsvinkel (nom)	36°
Ljusflöde (nom)	260 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	260 lm
Ljusstyrka (nom)	500 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Nom. spridningsvinkel	36°
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	78,38 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	260 lm
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.7 W
Lampström (nom)	20 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.8
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+

# MASTER LEDspot MV


Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871869670773900
Beställningsproduktnamn	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
EAN/UPC – Produkt	8718696707739

Beställningsnummer	70773900
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001348202
Nettovikt (stycke)	0,038 kg

## Varning och Säkerhet

- Omgivningstemperaturen vid drift ligger mellan 20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödljusarmaturer eller utgångsljus


## Måttskiss




GU10 230V4W-35W 265lm 36D 2700K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

## Fotometriska data



MASTER LEDspotMV 35W GU10 927 36D 260lm



MASTER LEDspotMV 35W GU10 927 36D 260lm

# MASTER LEDspot MV

## Fotometriska data



MASTER LEDspotMV 35W GU10 36D 260lm

## Livslängd



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

