



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

Sağladığı sıcak, halojen benzeri vurgu ışığı ile MASTER LEDspot GU10, konaklama sektöründe spot aydınlatma (yürüyüş yolu, koridor, asansör lobileri, sergileme bölmeleri ve kabinleri) için idealdir. Özellikle ışığın 7 gün 24 saat açık kaldığı lobiler, koridorlar ve merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. MASTER LEDspot GU10, büyük enerji tasarrufu sağlar ve aydınlatma parlaklığından ödün vermeden bakım giderlerini en düşük düzeye indirerek, konaklama tesisi sahiplerinin yaptıkları yatırımı bir sene içinde amorti etmesine olanak tanır. GU10 duyuna sahip mevcut armatürlerin pek çoğuyla uyumludur ve 35 ya da 50 W halojen lambalar için bir yükseltme alternatifi olarak tasarlanmıştır.

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk Kodlaması	
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Sıcak Beyaz (WW)
Nominal kullanım ömrü	25.000 h	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	78,38 lm/W
Anahtar Döngüsü	50.000	Renk Tutarlılığı	<6
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Renk oluşturma dizini (CRI)	90
EU RoHS ile uyumludur	Evet	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Işık Teknik Ayrıntıları		90° Konide Işık Akısı (Nominal)	260 lm
Renk Kodu	927	Çalıştırma ve Elektrik	
Işın Açısı (Nom)	36 °	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işık Akısı	260 lm	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Işık Yoğunluğu (Nom)	500 cd		

MASTER LEDspot MV

Güç Tüketimi	3,7 W
Lamba Akımı (Nom)	20 mA
Güç Eşleniği	35 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.8
Voltaj (Nom)	220-240 V

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	80 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	PAR16 [PAR 2 inç/50 mm]
--------------	-------------------------

Onay ve Uygulama


Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
----------------------------	------

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	4 kWh
Göz Konforu	Evet

Ürün Verileri



Sipariş ürün adı	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
Tam ürün adı	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
Tam ürün kodu	871869670773900
Sipariş kodu	70773900
Malzeme No. (12NC)	929001348202
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696707739
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696707746

Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Fotometrik bilgi




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D


MASTER LEDspot MV

Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

