

PHILIPS

Eco passport

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.



Our Eco passport



Energie-

- Dimmbar: Ja
- Energieeffizienz-Label (EEL): A++
- Nennlichtausbeute (Nom): 85,14 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 3.7 W



Zirkularität

- Nennlebensdauer (Nom): 25000 h



Verpackung

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg



Stoffe

- EU RoHS-konform: No



Gewicht und Materialien

- Nettogewicht (Einzelteil): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards

