

PHILIPS

Eco passport

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.



Our eco passport

Signify eröffnet den Weg zu einem angenehmeren Leben und einer besseren Welt. Im Rahmen des Designprozesses entwickeln wir Innovationen, um die Umweltbelastung durch Maßnahmen zum Klimaschutz und dem Augenmerk auf der Kreislaufwirtschaft zu reduzieren und der Welt, in der wir tätig sind, über soziale Aspekte wie Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, Gesundheit, Wohlbefinden und Sicherheit einen größeren Mehrwert zu bieten.

Wir wissen, dass dies auch für unsere Kunden wichtig ist. Deshalb haben wir einen Öko-Pass entwickelt, der anhand von acht definierten Schwerpunktbereichen die Umwelt- und Sozialverträglichkeit unserer Produkte misst. Denn wir arbeiten schon seit 1994 mit einem nachhaltigen Design Prozess, um Umweltbelastungen zu reduzieren und gesellschaftliche Mehrwerte zu schaffen.

Energie-

- **Dimmbar:** Nur mit Spezial-Dimmern
- **Energieeffizienzklasse:** F
- **Nennlichtausbeute (nom.):** 85,14 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 3,7 W

Zirkularität

- **Nennlebensdauer (Nom):** 25000 h

Verpackung

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,208 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,015 kg

Stoffe

- **EU RoHS-konform:** Ja

Gewicht und Materialien

- **Net Weight (Piece):** 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Weitere Informationen unter:
<https://www.signify.com/global/sustainability/sustainable-lighting>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.