

# MASTER LEDspot MV

## MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D

Emitindo um feixe de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, o MASTER LEDspot GU10 é ideal para iluminação direccionada (pistas, corredores, entradas de elevadores, vitrinas e armários) na indústria hoteleira. É particularmente adequada a zonas públicas como entradas, corredores, escadas, em que a luz está acesa 24 horas por dia, todos os dias. O MASTER LEDspot GU10 possibilita enormes poupança de energia e minimiza o custo de manutenção sem comprometer o brilho, permitindo aos proprietários de estabelecimentos de hotelaria obter um retorno do investimento no prazo de um ano. Compatível com a maioria dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 e concebido como uma alternativa de substituição para lâmpadas de halogéneo de 35 e 50 W.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [ GU10]
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	3.7-35W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	940 [ CCT de 4000 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	285 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	285 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	500 cd
Designação da cor	Cool White (CW)
Ângulo do feixe nominal	36 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	85,14 lm/W
Consistência da cor	<6

Índice de restituição cromática (Nom.)	90
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90°	285 lm

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	20 mA
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,8
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	80 °C


# MASTER LEDspot MV

Controles e regulação	
Regulável	Sim
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	87186967077700

Nome de produto da encomenda	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D
EAN/UPC – Produto	8718696707777
Código de encomenda	70777700
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001348402
Peso líquido (Peça)	0,038 kg

## Avisos e Segurança


### Desenho dimensional




GU10 230V4W-35W 290lm 36D 4000K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

### Dados fotométricos



MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm



MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm

# MASTER LEDspot MV

## Dados fotométricos



MASTER LEDspotMV 35W GU10 36D 260lm

## Vida útil



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

