



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlys kilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys


Produkt data

Generelle oplysninger		Farvebetegnelse	
Fod	GU10 [GU10]	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Varm hvid (WW) 2700 K
Normeret levetid	25.000 t	Lyseffekt (nominel) (nom.)	78,38 lm/W
Skiftcyklus	50.000	Farveensartethed	<6
Lighting Technology	LED	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysteknisk		Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	260 lm
Farvekode	927	Drift og el	
Spredningsvinkel (nom.)	60 °	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstrøm	260 lm	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstyrke (nom.)	330 cd	Strømforbrug	3,7 W


MASTER LEDspot MV

Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.8
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh

Målskitse




Fotometriske data



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D
Det fulde produktnavn	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D
Full EOC	871869670779100
Beskrivelse af lokal kode	2057811156
Ordrekode	70779100
Materialenr. (12NC)	929001348502
Lokal ordrekode	2057811156
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696707791
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696707807


Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	50 mm	54 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D


MASTER LEDspot MV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D

