

PHILIPS

Eco passport

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.



Our Eco passport

Signify eröffnet den Weg zu einem angenehmeren Leben und einer besseren Welt. Als Teil des Designprozesses entwickeln wir Innovationen, um die Umweltbelastung zu reduzieren und der Welt, in der wir tätig sind, einen größeren Mehrwert zu bieten.

Wir wissen, dass dies auch für Sie wichtig ist. Deshalb haben wir einen Öko-Pass entwickelt, der die ökologische und soziale Leistungsfähigkeit unserer Produkte in acht nachhaltigen Schwerpunktbereichen erklärt, die seit 1994 im Rahmen unseres Sustainable Design Prozesses entwickelt wurden.

Energie-

- Dimmbar: Ja
- Energieeffizienz-Label (EEL): A++
- Nennlichtausbeute (nom.): 85,14 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 3,7 W

Zirkularität

- Nennlebensdauer (Nom): 25000 h

Verpackung

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg

Stoffe

- EU RoHS-konform: Ja

Gewicht und Materialien

- Nettogewicht (Einzelteil): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Weitere Informationen unter:
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.