



MASTER LEDspot MV

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D

Med sitt varma, halogenliknande accentljus är MASTER LEDspot MV idealisk för spotbelysning i bostäder och inom hotell- och restaurangbranschen. Tack vare dess höga CRI-värde skapas naturligare färger och en mysig och behaglig belysning. Den framhäver även skyltningsvaror i butiker. Denna LEDspot har glasspotsens välbekanta utseende och känsla i kombination med LED-teknik med hög prestanda. Ljusregleringsfunktionen gör det möjligt att skapa önskad atmosfär och den fungerar med en mängd olika dimringsenheter.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10 [GU10]
Nominell livslängd (nom)	25000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	3.7-35W
Ljusteknik	
Färgkod	940 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	60 °
Ljusflöde (nom)	285 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	285 lm
Ljusstyrka (nom)	350 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Nom. spridningsvinkel	60 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	85,14 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	285 lm
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.7 W
Lampström (nom)	20 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.8
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++

MASTER LEDspot MV


Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869670783800
Beställningsproduktnamn	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D
EAN/UPC – Produkt	8718696707838

Beställningsnummer	70783800
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001348702
Nettovikt (stycke)	0,038 kg

Varning och Säkerhet

- Omgivningstemperaturen vid drift ligger mellan 20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödljusarmaturer eller utgångsljus


Måttskiss




GU10 230V4W-35W 290lm 60D 4000K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	50 mm	54 mm

Fotometriska data




MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 60D



MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm


MASTER LEDspot MV

Fotometriska data




MASTER LEDspotMV 35W GU10 60D 260lm

Livslängd



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

