



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlys kilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvebetegnelse	
Fod	GU10 [GU10]	Varm hvid (WW)	
Normeret levetid	25.000 t	Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Skiftcyklus	50.000	Lyseffekt (nominel) (nom.)	80,61 lm/W
Lighting Technology	LED	Farveensartethed	<6
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Lysteknisk		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Farvekode	927	Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	355 lm
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Drift og el	
Lysstrøm	355 lm	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstyrke (nom.)	650 cd	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
		Strømforbrug	4,9 W

MASTER LEDspot MV

Lyskildens strømstyrke (nom.)	27 mA
Wattforbrugsekivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,8
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
--------------	---------------------------

Godkendelse og anvendelsesområde


Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh

EyeComfort	Ja
------------	----

Produktdata



Ordreprodukt navn	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D
Det fulde produkt navn	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D
Full EOC	871869670785200
Beskrivelse af lokal kode	2057807539
Ordrekode	70785200
Materialenr. (12NC)	929001348802
Lokal ordrekode	2057807539
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696707852
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696707869

Målskitse



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Fotometriske data



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D


MASTER LEDspot MV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

