


MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

Meleg, halogénlámpához hasonló kiemelő fényével a MASTER VALUE LEDspot MV tökéletes választás szpotvilágításra. A magas CRI index szavatolja a természetes színeket, ami lakásokban és szállodákban a barátságos hangulat záloga, kiskereskedelmi egységekben pedig a termék iránti figyelemfelkeltés kulcsa. A LEDspot termékcsalád hagyományos szpotlámpákhoz hasonló, ismerős dizájnja a klasszikus eleganciát egyesíti a LED-technológia teljesítményével. A lámpák fényereje szabályozható, ami lehetővé teszi a kívánt hangulat megteremtését, és számos fényerőszabályozóval kompatibilis.

Figyelmeztetések és biztonság

- -20° C és 45° C környezeti hőmérséklet között használható
- Használata kizárólag beltéri környezetben ajánlott, olyan lámpatestekhez, ahol legalább 10 mm szabad tér van a fényforrás és a ház között
- Kijáratmutató és vészvilágító lámpatestekben nem ajánlott a használata

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU10 [GU10]
Névleges élettartam	25 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	927
Sugárzási szög (névleges)	36 fok
Fényáram	355 lm
Fényerősség (névleges)	650 cd
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)

Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	80,61 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	90
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	355 lm

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	4,9 W
Fényforrás árama (névleges)	27 mA

MASTER LEDspot MV

Teljesítmény-egyenérték	50 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.8
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	80 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája	PAR16 [PAR 2 hüvelyk/50 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Megfelel kiemelő világításhoz	Igen

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh
EyeComfort	Igen

Termékadatok


A termék megrendelési neve	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D
Teljes terméknév	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D
Full EOC	871869670785200
Rendelési kód	70785200
Cikkszám (12NC)	929001348802
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696707852
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696707869

Méretezett rajza




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Fotometriai adatok




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D


MASTER LEDspot MV

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.