

MASTER Value LEDspot MV - GU10

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

De MASTER VALUE geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De LEDspots MV GU10 hebben de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers. MASTER VALUE levert ook meer energiebesparingen op dan normale LEDspots.

Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor toepassingen bij temperaturen tussen -20°C and 45°C.
- Geschikt voor binnengebruik en in armaturen waarbij de lamphouder voldoende vrije ruimte (10mm) heeft.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen of armaturen voor verlichting van in- en uitgangen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	927
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	355 lm
Lichtsterkte (nom.)	650 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	80,61 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	355 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER Value LEDspot MV - GU10

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,9 W
Lampstroom (nom.)	27 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.8
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]

Keurmerken en classificaties


Geschikt voor accentverlichting	Ja

Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EyeComfort	Ja

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D
Volledige productnaam	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D
Full EOC	871869670785200
Bestelcode	70785200
Materiaalnr. (12NC)	929001348802
Lokale code	VSGU50W92736D
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696707852
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696707869

Maatschets




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D


MASTER Value LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.