



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D

Sağladığı sıcak, halojen benzeri vurgu ışığı ile MASTER LEDspot GU10, konaklama sektöründe spot aydınlatma (yürüyüş yolu, koridor, asansör lobileri, sergileme bölmeleri ve kabinleri) için idealdir. Özellikle ışığın 7 gün 24 saat açık kaldığı lobiler, koridorlar ve merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. MASTER LEDspot GU10, büyük enerji tasarrufu sağlar ve aydınlatma parlaklığından ödün vermeden bakım giderlerini en düşük düzeye indirerek, konaklama tesisi sahiplerinin yaptıkları yatırımı bir sene içinde amorti etmesine olanak tanır. GU10 duyuna sahip mevcut armatürlerin pek çoğuyla uyumludur ve 35 ya da 50 W halojen lambalar için bir yükseltme alternatifi olarak tasarlanmıştır.

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Ürün veri


Genel Bilgiler			
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]	Işık Akısı	380 lm
Nominal kullanım ömrü	25.000 h	Işık Yoğunluğu (Nom)	400 cd
Anahtar Döngüsü	50.000	Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
Aydınlatma Teknolojisi	LED	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Akış ölçüm referansı	Narrow Cone	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	85,71 lm/W
CE işareti	Evet	Renk Tutarlılığı	<6
EU RoHS ile uyumludur	Evet	Renk oluşturma dizini (CRI)	90
		Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Işık Teknik Ayrıntıları		90° Konide Işık Akısı (Nominal)	380 lm
Renk Kodu	940 [CCT of 4000K]	Titreşme değeri (PstLM)	1
Işın Açısı (Nom)	60 °	Stroboskopik etki değeri (SVM)	0,4

MASTER LEDspot MV

EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	4,9 W
Lamba Akımı (Nom)	27 mA
Güç Eşleniği	50 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.8
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	80 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarda
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	PAR16 [PAR 2 inç/50 mm]

Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
EPREL Kayıt Numarası	391892
Göz Konforu	Evet
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D
Tam ürün adı	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D
Tam ürün kodu	871869670795100
Sipariş kodu	70795100
Malzeme No. (12NC)	929001349302
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696707951
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696707968


Boyutlu çizim




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot MV

Fotometrik bilgi




Technical Information 4.1 Photo Lighting 8.1.1 Page 117




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D

MASTER LEDspot MV

