


MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 7-80W GU10 865 36D

Meleg, halogénlámpához hasonló kiemelő fényével a MASTER VALUE LEDspot MV tökéletes választás szpotvilágításra. A magas CRI index szavatolja a természetes színeket, ami lakásokban és szállodákban a barátságos hangulat záloga, kiskereskedelmi egységekben pedig a termék iránti figyelemfelkeltés kulcsa. A LEDspot termékcsalád hagyományos szpotlámpákhoz hasonló, ismerős dizájnja a klasszikus eleganciát egyesíti a LED-technológia teljesítményével. A lámpák fényereje szabályozható, ami lehetővé teszi a kívánt hangulat megteremtését, és számos fényerőszabályozóval kompatibilis.

Figyelmeztetések és biztonság

- -20° C és 45° C környezeti hőmérséklet között használható
- Használata kizárólag beltéri környezetben ajánlott, olyan lámpatestekhez, ahol legalább 10 mm szabad tér van a fényforrás és a ház között
- Kijáratmutató és vészvilágító lámpatestekben nem ajánlott a használata

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU10 [GU10]
Névleges élettartam	25 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	865 [CCT of 6500K]
Sugárzási szög (névleges)	36 fok
Fényáram	610 lm
Fényerősség (névleges)	1 200 cd
Színmegjelölés	Hideg nappali fény

Korrelált színhőmérséklet (névl.)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	87,14 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	610 lm

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	7 W
Fényforrás árama (névleges)	35 mA

MASTER LEDspot MV

Teljesítmény-egyenérték	80 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.8
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	85 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája	PAR16 [PAR 2 hüvelyk/50 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Megfelel kiemelő világításhoz	Igen

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	7 kWh

Termékadatok


A termék megrendelési neve	MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 865 36D
Teljes terméknév	MASTER LED spot VLE D 7-80W GU10 865 36D
Full EOC	871869670801900
Rendelési kód	70801900
Cikkszám (12NC)	929001349602
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696708019
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696708026

Méretezett rajza




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Fotometriai adatok




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 865 36D



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 865 36D


MASTER LEDspot MV

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 865 36D

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 865 36D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 865 36D

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.