



MASTER LEDspot MV

MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D

Světelný zdroj MASTER LEDspot MV poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek podobný halogenovým zdrojům a je ideálním řešením pro modernizaci bodového osvětlení. Díky vysoké hodnotě CRI dosahuje přirozenějšího podání barev, což vytváří útulnou a pohodlnou atmosféru v obytných prostorech a pohostinství a zvýrazňuje krásu vystaveného zboží v maloobchodních prostorech. Tato svítidla LEDspot kombinují známý vzhled a dojem skleněných bodových reflektorů se silným výkonem technologie LED. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a jsou navržena jako náhrada halogenových a žárovkových bodových reflektorů. Funkce stmívání umožňuje vytvořit požadovanou atmosféru a funguje s širokou škálou stmívačů. Světelné zdroje dosahují obrovských úspor energie a minimalizují náklady na údržbu, aniž by to znamenalo jakékoliv snížení jasu, což umožňuje majitelům firem dosáhnout rychlé návratnosti investice díky efektivní energetické účinnosti a dlouhé životnosti.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU10 [GU10]
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	50 000x

Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °
Světelný tok (jmen.)	650 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	650 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	92,86 lm/W
Konzistence barev	<6

Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Proud zdroje (jmen.)	35 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,8
Napětí (jmen.)	220-240 V

MASTER LEDspot MV


Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869672431600

Objednávací název produktu	MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D
EAN/UPC – výrobek	8718696724316
Objednávací kód	72431600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001349702
Celková hmotnost (kus)	0,038 kg

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení



Rozměrové výkresy



GU10 230V7W-80W 600lm120D 3000K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm


Fotometrické údaje



MASTER LEDspotMV 650lm GU10 830 120D VLE

MASTER LEDspot MV

Fotometrické údaje



Životnost

