



# MASTER LEDspot MV

## MAS LED spot VLE D 680lm GU10 865 120D

Světelný zdroj MASTER LEDspot MV poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek podobný halogenovým zdrojům a je ideálním řešením pro modernizaci bodového osvětlení. Díky vysoké hodnotě CRI dosahuje přirozenějšího podání barev, což vytváří útulnou a pohodlnou atmosféru v obytných prostorech a pohostinství a zvýrazňuje krásu vystaveného zboží v maloobchodních prostorech. Tato svítidla LEDspot kombinují známý vzhled a dojem skleněných bodových reflektorů se silným výkonem technologie LED. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a jsou navržena jako náhrada halogenových a žárovkových bodových reflektorů. Funkce stmívání umožňuje vytvořit požadovanou atmosféru a funguje s širokou škálou stmívačů. Světelné zdroje dosahují obrovských úspor energie a minimalizují náklady na údržbu, aniž by to znamenalo jakékoliv snížení jasů, což umožňuje majitelům firem dosáhnout rychlé návratnosti investice díky efektivní energetické účinnosti a dlouhé životnosti.

### Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	GU10 [ GU10]		80
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Cyklus přepínání	50 000x		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Power (Rated) (Nom)	7 W
Světelný tok (jmen.)	680 lm	Proud zdroje (jmen.)	35 mA
Světelný tok (jmen.) (nom.)	680 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Účinnost (jmen.)	0.8
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	97,14 lm/W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Konzistence barev	<6		

# MASTER LEDspot MV


Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869672435400

Objednávací název produktu	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 865 120D
EAN/UPC – výrobek	8718696724354
Objednávací kód	72435400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001349902
Celková hmotnost (kus)	0,038 kg

## Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení



## Rozměrové výkresy



GU10 230V7W-80W 600lm120D 6500K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm


## Fotometrické údaje



MASTER LEDspotMV 680lm GU10 865 120D VLE

# MASTER LEDspot MV

## Fotometrické údaje



## Životnost

