



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

Con un fascio di luce d'accento calda simile alla luce alogena, MASTER VALUE LEDspot MV è ideale per l'illuminazione spot. Grazie a un CRI elevato, produce colori più naturali, ideali per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, fondamentale negli ambienti residenziali e nelle strutture ricettive e per mettere il risalto la bellezza degli articoli esposti. Queste lampade spot LED hanno l'aspetto familiare delle lampade spot in vetro perché ne mantengono i classici tratti estetici, ma al contempo garantiscono le prestazioni superiori tipiche della tecnologia LED. La funzione di oscuramento, che consente di creare l'atmosfera desiderata, è compatibile con un'ampia selezione di dimmer.

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 °C e 45 °C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Dati del prodotto


Informazioni generali		Designazione colore	
Attacco	GU10 [GU10]	Temperatura del colore correlata	Bianco caldo (WW)
Durata nominale	25.000 ore	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	2700 K
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Uniformità del colore	78,38 lm/W
Lighting Technology	LED	Indice di resa cromatica (CRI)	<6
Conformità a RoHS EU	SI	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	90
Dati tecnici di illuminazione		Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	70 %
Codice colore	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Funzionamento e parte elettrica	260 lm
Angolo del fascio (Nom)	36 °	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Flusso luminoso	260 lm	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Intensità luminosa (Nom)	500 cd	Consumo energetico	3,7 W

MASTER LEDspot MV

Corrente lampada (Nom)	20 mA
Potenza equivalente	35 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.8
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	80 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16 [PAR 2"/50 mm]
Approvazione e applicazione	
Adatto all'illuminazione d'accento	Si


Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D
Nome completo prodotto	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D
Full EOC	871869670809500
Codice d'ordine	70809500
Codice materiale (12NC)	929001350002
Codice locale	MCLAGU1035927
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696708095
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696708101

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

MASTER LEDspot MV


Fotometrie




Technical Information 43 Philips Lighting B.V. Page 107

Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

Durata



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

