



高光通 MASTER LEDspot PAR

Master LED PAR30L 20W 15D 830 CN

飞利浦高亮度 LED PAR30L，相较于传统 CDM PAR30L 相同外形, 但光源中集成了业界先进的 COB LED 光源和紧凑高效的驱动器。使该产品可提供具有更高亮度的照明，让商业表现更为出色。此外，该灯具还配备了过温保护 (OTP) 功能，可确保长时间工作和长使用寿命。

产品数据

一般信息	
底盖	E27
标称使用寿命	25,000 小时
切换循环	50,000
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
颜色代码	830 [CCT of 3000K]
光束角度 (标称)	15 °
光通量	1,800 lm
发光强度 (标称)	18,000 cd
颜色名称	白色 (WH)
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定) (标称)	90.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	82
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %


操作和电气	
频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	20 W
灯具电流 (标称)	95 mA
瓦数相当	35 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	0.5 s
功率系数 (小数)	0.9
电压 (标称)	220-240 V
温度	
最大外壳温度 (标称)	67 °C
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外形	PAR30L [PAR 3.75 英寸/95 毫米, 长型]

高光通 MASTER LEDspot PAR

审批和申请	
适用于重点照明	是
能耗 kWh/1000 h	20 kWh
产品数据	
订单产品名称	Master LED PAR30L 20W 15D 830 CN
完整的产品名称	Master LED PAR30L 20W 15D 830 CN
完整产品代码	694793913367300



订购代码	929001353810
材料编号 (12NC)	929001353810
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6947939133673
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	6947939133680

二维绘图




Product	D	C
Master LED PAR30L 20W 15D 830 CN	95.5 mm	129 mm

光度数据




Accent Lighting Spots - Master LED PAR30L 20W 15D 830 CN

Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 20W 15D 830 CN




Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 20W 15D 830 CN

寿命



Life Expectancy Diagram - Master LED PAR30L 20W 15D 830 CN



Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 20W 15D 830 CN

