

CorePro LEDspot MV - GU10

CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	270 lm
Lichtsterkte (nom.)	540 cd
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	67,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	270 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4 W
Lampstroom (nom.)	19 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.7
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]

Wijziging van gegevens voorbehouden


CorePro LEDspot MV - GU10

Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EyeComfort	Ja

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
Volledige productnaam	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM


Full EOC	871869673022500
Bestelcode	73022500
Materiaalnr. (12NC)	929001364002
Lokale code	CSGU35W84036D1
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696730225
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696730232

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM


CorePro LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.