



CorePro LEDspot GU10 Hochvolt- Reflektorlampen

CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtstärke (Nom)	
Sockel	GU10 [GU10]		710 cd
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Schaltzyklus	50.000	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	76,00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	380 lm
Lichttechnische Daten			
Farbcode	840 [CCT of 4000K]		
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad		
Lichtstrom	380 lm		

CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5 W
Lampenstrom (Nom)	25 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	PAR16 [PAR 2 Zoll/50 mm]
------------	--------------------------


Genehmigung und Anwendung

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdaten


Bestell-Produktname	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM
Gesamt-Produktcode	871869673024900
Bestellcode	73024900
Material-Nr. (12NC)	929001364302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696730249
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696730256

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

Photometrische Daten



Accent Lighting Spots – CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM


Light Distribution Diagram – CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D
DIM

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

