



MASTER LEDspot PAR

Master LED PAR30L 40W 30D 830

Con un diseño sólido y un haz de luz blanco cálido, esta nueva generación de lámparas PAR es ideal para iluminación general e iluminación focalizada en la industria de la hotelería. Están disponibles las versiones con y sin atenuación. Están especialmente diseñadas para espacios públicos, como vestíbulos, pasillos y huecos de escaleras, donde la luz está siempre encendida.

Datos del producto


Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal (nom.)	25000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	40-70W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	830 [CCT de 3,000 K]
Ángulo de haz (nom.)	30 °
Flujo lumínico (nom.)	4500 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	4500 lm
Intensidad luminosa (nom.)	13500 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Ángulo de haz nominal	30 °
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	112,00 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	82
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	90 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	40 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869675941700
Nombre de producto del pedido	Master LED PAR30L 40W 30D 830
EAN/UPC - Producto	8718696759417
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	40 W
Corriente de lámpara (nom.)	196 mA
Equivalente de potencia	70 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0,5 s
Factor de potencia (nom.)	0,9
Voltaje (nom.)	220-240 V

MASTER LEDspot PAR

Código de pedido	929001374808
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	929001374808

Peso neto (pieza)	0,410 kg
-------------------	----------


Plano de dimensiones




PAR30L 40-35W 4500lm 30D 3000K E27 ND

Product	D	C
Master LED PAR30L 40W 30D 830	95,5 mm	129 mm


Datos fotométricos



LEDspot MAS 41W E27 PAR30L 830 30D ND



LEDspot MAS 41W E27 PAR30L 830 30D ND




Document Properties | Page 1/1

LEDspot MAS 41W E27 PAR30L 830 30D ND

MASTER LEDspot PAR

Vida útil



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

