



MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen , HighOutput (HO): bis zu 3.100 Lumen , UltraOutput (UO): bis zu 3.700 Lumen.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht dimmbar
- KVG/VVG Version ausschließlich für Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät oder 230V geeignet
- Beim Wechsel zu LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden
- Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden
- Installationshinweise, abrufbar unter www.philips.de/LEDtube, sind zu beachten
- Alle Philips MASTER LEDtubes T8 verfügen über rotierende Endkappen für die optimale Ausrichtung einstellbar auf 0°/ 22,5°/ 45°/ 67,5°/ 90°
- Ein LEDtube Ersatz-Starter ist jeweils in der Handelsverpackung der KVG/VVG Versionen enthalten
- Flimmerarm nach EU 2019/2020

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Beleuchtungstechnologie	
Socket	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	LED	
		EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer		Lichttechnische Daten	
	70.000 Stunde(n)	Farbcode	865 [CCT of 6500K]
Schaltzyklus			
	200.000		

MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 Grad
Lichtstrom	2.500 lm
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
Nennlichtausbeute (nom.)	172,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	83
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	14,5 W
Lampenstrom (max.)	74 mA
Lampenstrom (min.)	56 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 35 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	1.200 mm


Genehmigung und Anwendung

Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	TUV CE Zeichen RoHS konform KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	15 kWh

Produktinformationen

Bestell-Produktname	MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8
Gesamt-Produktcode	871869673152900
Bestellcode	73152900
Material-Nr. (12NC)	929001376902
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696731529
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696731536


Abmessungsskizzen




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm

MASTER LEDtube T8 KVG/VVG


Photometrische Daten



General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8

Lebensdauer

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8

MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8

