



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

Données du produit


Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui		
Durée de vie nominale (nom.)	70000 h		
Cycle d'allumage	200000X		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	865 [CCT de 6500 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Angle d'émission du faisceau (nom.)	160 °	Puissance (valeur nominale)	14,5 W
Flux lumineux (nom.)	2500 lm	Courant lampe (max.)	74 mA
Couleur	Lumière du jour	Courant lampe (min.)	56 mA
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	172,00 lm/W	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Facteur de puissance (nom.)	0,9
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83	Tension (nom.)	220-240 V
		Températures	
		T-ambiante (max.)	35 °C
		Température ambiante (min.)	-20 °C
		Température de stockage (max.)	65 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	55 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Matériaux des ampoules	Plastique
Longueur du produit	1200 mm
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A++
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	15 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869673152900
Nom du produit de la commande	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8
Code barre produit (EAN)	8718696731529
Code de commande	73152900
Local Code	MTEMUE12014W865
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001376902
Poids net (pièce)	0,270 kg


Schéma dimensionnel




TLED 4ft 14.5-36W 2500lm 6500K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Données photométriques




LEDtube 1200mm 15W G13 865 2500lm




LEDtube 1200mm 15W G13 865 2500lm

Données photométriques




LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm


Durée de vie




LEDtube G13 ND



LEDtube G13 ND FailureRate




LEDtube G13 ND LifetimeVsTc



LEDtube G13 ND

MASTER LEDtube EM/Mains

Durée de vie



LEDtube G13 14.5W ND LumenVsTc

