



MASTER LEDspot ExpertColor JT

MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor creează o ambianță caldă și confortabilă pentru spații hoteliere, locuințe și restaurante. Creează o astfel de ambianță prin intermediul iluminatului superior care dispune de un spectru personalizat, CRI mare și funcție de reglare/dimming a intensității luminoase. Rezultatul? O experiență de iluminat minunată. În plus, designul inovator și fără modele al lentilelor se va potrivi în aproape orice decor interior datorită aspectului neted și grațios. Pe lângă acestea, puteți valorifica întreaga familie ExpertColor, care include și lămpile LEDspot LV și LEDspot Par.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	GU5.3 [GU5.3]
Durată de viață nominală	40.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	927
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °
Flux luminos	485 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	1.400 cd
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	64,67 lm/W
Consistență culori	<3
Indice de redare a culorilor (IRC)	92

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos în con de 90° (nominal)	485 lm
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	- Hz
Frecvență de intrare	- Hz
Consum de curent	7,5 W
Curent lămpă (nom.)	880 mA
Echivalent putere	43 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,7
Tensiune (nom.)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor JT

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	93 °C
-----------------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Formă bec	MR16 [2 inch/50 mm]
-----------	---------------------


Aprobare și aplicație

Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	9 kWh
EyeComfort	Da

Date despre produs



Nume comandă produs	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D
Numele complet al produsului	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D
Full EOC	871869673544200
Cod de comandă	73544200
Număr material (12NC)	929001386302
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696735442
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696735459

Cote



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	50.5 mm	46 mm

Date fotometrice



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D

Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D


MASTER LEDspot ExpertColor JT

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D

