



PL-C/T

10.5PL-C/T/COR/26V-830/IF13/P/4P/DIM10/1

Les lampes PLED à 4 broches et à 2 broches sont une solution DEL abordable pour remplacer les lampes fluocompactes. Le produit fournit un effet d'éclairage naturel dans de nombreuses applications d'éclairage, ainsi que des économies d'énergie instantanées. C'est une solution respectueuse de l'environnement. Elles peuvent remplacer les lampes fluocompactes de 13 W, 26 W et 32 W.


Données du produit

Renseignements généraux			
Culot-Base	GX24q	Courant de la lampe (max.)	550 mA
Durée de vie nominale	50 000 h	Courant de la lampe (min.)	150 mA
Cycle de commutation	50 000	Équivalent de puissance	26 W
Lighting Technology	LED	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Données techniques sur l'éclairage		Facteur de puissance (fraction)	0,9
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]	Tension (nom.)	120 V
Angle du faisceau (nom.)	120 °	Type UL	Type A UL
Flux lumineux	1 200 lm	Température	
Désignation de couleur	Blanc (BLC)	Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	T boîtier maximum (nom.)	60 °C
Efficacité lumineuse (nominale)	114,00 lm/W	Commandes et gradation	
Constance de la couleur	<6	Intensité variable	Oui
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82	Mécanique et boîtier	
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %	Fin des ampoules	Givré
Fonctionnement et électricité		Matériau de l'ampoule	Plastique
Line Frequency	20000-100000 Hz	Longueur du produit	100 mm
Fréquence d'entrée	20000-100000 Hz		
Consommation	10,5 W		

Forme de l'ampoule	PL-C; PL-T
Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Oui
Marques d'homologation	Conformité aux directives RoHS Certificat UL Certificat KEMA-KEUR Conformité DLC
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	DLC Standard
Conditions d'utilisation	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés?	Yes



Données de produit	
Nom du produit de la commande	10.5PL-C/T/COR/26V-830/IF13/P/4P/ DIM10/1
Nom complet du produit	10.5PL-C/T/COR/26V-830/IF13/P/4P/ DIM10/1
Code de commande	458414
Numéro de matériau (12 CN)	929001388504
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677458416
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677472806

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
10.5PL-C/T/COR/26V-830/ IF13/P/4P/DIM10/1	24,3 mm	29 mm	99,9 mm	109,9 mm	125,5 mm


Données photométriques



General uniform lighting - 10.5PL-C/T/COR/26V-830/IF13/P/4P/DIM10/1


Light Distribution Diagram - 10.5PL-C/T/COR/26V-830/IF13/P/4P/DIM10/1

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 10.5PL-C/T/COR/26V-830/IF13/P/4P/DIM10/1


Durée de vie




Life Expectancy Diagram - 10.5PL-C/T/COR/26V-830/IF13/P/4P/DIM10/1



Lumen Maintenance Diagram - 10.5PL-C/T/COR/26V-830/IF13/P/4P/DIM10/1




Life Expectancy Diagram - 10.5PL-C/T/COR/26V-830/IF13/P/4P/DIM10/1



Life Expectancy Diagram - 10.5PL-C/T/COR/26V-830/IF13/P/4P/DIM10/1

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - 10.5PL-C/T/COR/26V-830/IF13/P/4P/
DIM10/1

